

品番：EA810DN-53

品名：DC36.0V ハンマードリル(充電式)



販売価格	146,500円(税抜) / 161,150円(税込)		
カタログ価格	146,500円(税抜) / 161,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0866ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	DH36DMA(2WP)
仕様	標準セット(ビット別売)	用途	コンクリート等の穴あけ作業に
穴あけ能力	ドリルビット: φ40mm コアビット: φ105mm	バッテリー	36V:4.0Ah、18V:8.0Ah(工具本体により自動で切り替わります。)
充電時間	約40分	回転数	260~590rpm
打撃数	1,420~2,860回/分	サイズ	496×259(H)mm
重量	7.6kg	充電器	AC100V
付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、電池カバー、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA		

ワンプッシュ式ビット装着

電子制御、多段変速、防振ハンドル搭載

プッシュボタン式定速度・変速制御

RFC機能付

40mmクラス・AC100V並みの穿孔速度、ハツリ性能を実現

ビット別売

代替品

	<p>品番 EA810DN-53A コメント バッテリーデザイン変更</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.