

品番 : EA810GS-103

品名 : DC18.0V ハンマードリル(充電式/本体)



販売価格	36,700円(税抜) / 40,370円(税込)		
カタログ価格	36,700円(税抜) / 40,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0853ページ		



3つのモード(穴あけ、ハンマードリル加工、破つり加工)で多用途に対応可能

#### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GBH18V-21H
仕様	本体	穴あけ能力	コンクリート: $\phi$ 4~21mm 鉄工: $\phi$ 13mm 木工: $\phi$ 30mm
バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)	充電時間	約30分(空→80%ターボ充電) 約45分(空→フル充電)
回転数	0~1800rpm	打撃数	0~5100回/分
重量	2.4kg	サイズ	325×101×220(H)mm

SDSプラスシャンク

軽量18Vコードレスハンマードリル

EC(ブラシレス)モーター  
高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。

正転・逆転機構、電子無段変速、LEDライト付

3つのモード(穴あけ、ハンマードリル加工、破つり加工)で多用途に対応可能。

バッテリー、充電器、ケースは別売です。

ビット別売

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.