

品番：EA812HG-13A

品名：AC100V・DC12V・USB/ 626wh ポータブル電源



販売価格	87,500円(税抜) / 96,250円(税込)		
カタログ価格	87,500円(税抜) / 96,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2459ページ2552ページ		



#### 仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	BN-RB62-C
入力電圧	AC100V	出力電圧×定格出力	USB出力時:DC5V×2.4A シガーソケット時:DC12V×10A
サイズ(mm)	300×193×192(H)	重量(kg)	6.5
定格出力	500W	充電時間	ACアダプター使用時:約8.5時間 シガーアダプター使用時:約11時間
内蔵バッテリー	リチウムイオン充電池 17400mAh/626Wh	充電温度	0~40℃
動作温度	-10~40℃	BMS管理項目	過電流・過電圧・温度・短絡保護
付属品	ACアダプター電源コード付、シガーアダプター、ポーチ		

AC数は2口です

ハンドルは折りたたみ式です

残量表示は5段階/数値表示です

緊急用電源・非常用電源・防災用電源・作業用電源・アウトドア用電源と様々な用途でご使用いただけます。

#### 代替品

--	--



品番 EA812HG-13B

コメント バッテリー容量:512Wh/160,000mAh

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.