

品番：EA812HG-20A

品名：100W ポータブルソーラーパネル(EA812HG-11A～15用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 44,600円(税抜) / 49,060円(税込) | | |
| カタログ価格 | 44,600円(税抜) / 49,060円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2024/10/06 22:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2459ページ2552ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|---------------------|---------|--|
| メーカー | JVCケンウッド | 型番 | BH-SP100A-H |
| 最大出力 | 100W | 定格電圧 | 18V DC |
| 定格電流 | 5.55A | 開放電圧 | 21.6V DC |
| 短絡電流 | 6.1A | 出力 | USBタイプC: 5V DC/3A(15W) USBタイプA: 5V DC/2.4A(12W) |
| 動作温度 | -10℃~65℃ | サイズ(mm) | 1250(W)×20(D)×540(H) |
| 収納サイズ(mm) | 625(W)×40(D)×540(H) | ケーブル長さ | 3m |
| 重量(kg) | 4.0 | | |

EA812HG-11A～15用ソーラーパネル

コンセントが使えない環境でも、太陽光を利用してクリーンに、ポータブル電源やスマートフォンの充電、USB機器への給電が可能です。

簡単に持ち運べる折りたたみ式

防災製品等推奨品認証

USB端子による充電・給電が可能

パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用

電源がない屋外でも、安心エコロジー充電。

代替品

| | |
|---|---|
|  | <p>品番 EA812HG-20B コメント ブランド変更(JVC→Victor)</p> |
|---|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.