

品番：EA813BN-20A

品名：DC18.0V インパクトレンチ(充電式)



販売価格	103,800円(税抜) / 114,180円(税込)		
カタログ価格	103,800円(税抜) / 114,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 16:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GDS18V-1050HC
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	18V(リチウムイオン8.0Ah)
充電時間	約68分(空→80%ターボ充電) 約79分(空→フル充電)	充電器	AC100V
回転数	設定1:0~800rpm 設定2:1300rpm 設定3:1750rpm ※無負荷時	打撃数	設定1:0~1600回/分 設定2:2300回/分 設定3:2600回/分
トルク	設定1:0~350N・m 設定2:0~650N・m 設定3:0~1050N・m	最大トルク	1050N・m
サイズ	221×240(H)mm	重量	3.9kg
締付能力	普通ボルトM14~M24、 高力ボルトM14~M24	付属品	充電器、バッテリー×2個、コネクティブ ティチップ、ベルトフック、キャリングケ ース

角ドライブ寸法19mm

耐久性抜群ブラシレスモーター

3段階パワーコントロール

スマホと繋げて機能設定が可能なコネクスト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム\*イ

コンパクトレンチの場合は主にボルト・カスタムモードを使用します。)それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。

自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。

自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。

ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。

シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。

正逆転、電子無段変速、LEDライト、電池残量表示機能付

ソケット別売

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.