

品番：EA813BV-6

品名：DC18.0V 振動ドリルドライバー(充電式)



販売価格	37,600円(税抜) / 41,360円(税込)		
カタログ価格	37,600円(税抜) / 41,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0852ページ		



フルメタルギアボックスおよびECO機能により、高い信頼性、耐久性、日々の使用に適したプロ向けの性能を実現

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GSB18V-21
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	弾性体締付: 21N・m 剛性体締付: 55N・m
能力	コンクリート: ϕ 10mm 鉄工: ϕ 10mm 木工: ϕ 35mm ねじ締め: ϕ 10mm	バッテリー	18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約24分(空→80%ターボ充電) 約35分(空→フル充電)
チャック能力	ϕ 1.5~13mm	回転数	1段ギア: 0~480rpm 2段ギア: 0~1800rpm
打撃数	0~27000回/分	サイズ	209×230(H)mm
重量	1.2kg	付属品	バッテリー×2、充電器、樹脂ケース

55N・mの高トルクを発揮し、基本的な穴あけやねじ締めに必要な性能を装備

フルメタルギアボックスおよびECO機能により、高い信頼性、耐久性、日々の使用に適したプロ向けの性能を実現

13mmのキーレスチャックを備えた本格設計で質の高い作業が可能

正逆転機構、LEDライト付

ビット別売

代替品



品番 EA813PC-1A

コメント メカ違い/仕様ご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.