

品番：EA813CD-5

品名：DC10.8V ドライバードリル(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 27,300円(税抜) / 30,030円(税込) | | |
| カタログ価格 | 27,300円(税抜) / 30,030円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2024/10/06 20:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0862ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|------------------------------|--------|--------------------------------|
| メーカー | HIKOKI | 型番 | DS12DA(2ES) |
| 仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 10.8V(リチウムイオン1.5Ah) |
| 充電器 | AC100V | 充電時間 | 約22分 |
| 穴あけ能力 | 鋼材:10mm、アルミ:12mm、木材:29mm | 締付能力 | 小ねじ:6mm 木ねじ:呼び径5.8mm×長さ45mm |
| 回転数 | 低速:0~350rpm 高速:0~1,400rpm | サイズ | 65×166×217(H)mm |
| 重量 | 1.1kg | モーター | 直流モーター |
| 先端形状 | キーレスチャック容量:最大把握径10mm | LEDライト | 白色LED |
| 最大トルク | 低速:38N・m 高速:17N・m | 付属品 | バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース |

取り回ししやすいコンパクトボディ

20段クラッチ

キーレスチャック

充電時間が速い

電気工事・設備工事に


穴あけから締付けまで幅広く対応

トルク切替クラッチ付

無段変速、二段変速、正逆転、ライト、ブレーキ、追い締め機構付

ビット別売

代替品

| | |
|---|---|
|  | <p>品番 EA813CD-5A</p> <p>コメント 変更点: 電池、電池残量表示機能</p> |
|---|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.