

品番：EA813CD-6B

品名：DC10.8V ドライバードリル(充電式)



販売価格	41,700円(税抜) / 45,870円(税込)		
カタログ価格	41,700円(税抜) / 45,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0863ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	DS12DD(2LS)
仕様	収納ケースセット	ねじ締め付け能力	小ねじ:ねじ径6mm 木ねじ(下穴あり):呼び径5.8×長さ45mm
穴あけ能力	鋼材:直径10mm アルミ:直径12mm 木材:直径29mm	先端形状	キーレスチャック 最大把握径:10mm
回転数	低速:0~450rpm 高速:0~1700rpm	最大トルク	低速:38N・m 高速:15N・m
充電器	AC100V	サイズ	149×219(H)mm
重量	1.1kg	バッテリー	10.8V 4.0Ah リチウムイオン電池
充電時間	60分	付属品	急速充電器、バッテリー×2個、No.2プラスドライバビット、ケース、電池カバー
用途	小ねじ、木ねじなどの締め付け、ゆるめ 金属・木材などの穴あけ	替バッテリー	EA813HD-16

EA813CD-6Aに使用できたバッテリー EA813HC-6は使用できません。

クラス最短全長(149mm)で取り回しやすい

追い締め機構付

豊富な先端工具をツールレスで取り付けできるキーレスチャック

無段変速、二段変速、正逆転、ライト、ブレーキ、20段クラッチ付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.