

品番：EA813CF-8

品名：DC14.4V 振動ドライバードリル(充電式)



販売価格	83,900円(税抜) / 92,290円(税込)		
カタログ価格	83,900円(税抜) / 92,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0863ページ		



高効率で経済的なブラシレスモーター採用

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DV14DBL2(2LYPK)
バッテリー	14.4V(リチウムイオン 6.0Ah)	充電時間	30分
回転数	低速:0~400rpm 高速:0~1800rpm	穴あけ能力	モルタル:14mm 鉄工:13mm(板厚1.6mm) アルミ:13mm(板厚1.6mm) 木工:65mm(板厚18mm)
ねじ締め能力	木ねじ:φ8×100mm 小ねじ:M6	最大トルク	低速:110N・m 高速:60N・m
チャック能力	1.5~13mm	サイズ	204×78×262(H)mm
重量	2.1kg	充電器	AC100V
付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース		

回転数2段階切替(高速・低速)

締付トルク22段階

高効率で経済的なブラシレスモーター採用

樹脂ケースセット

先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本

体が振られてしまう現象を軽減します。(リアクティブフォースコントロール機能/RFC)

大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー

二層成形の大形クラッチダイヤル採用

ビット別売

代替品



品番 EA813CF-9

コメント 14.4V→18V

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.