

品番：EA813DB-225C

品名：DC14.4V インパクトドライバー-セット(充電式/ビット付)



販売価格	73,300円(税抜) / 80,630円(税込)		
カタログ価格	73,300円(税抜) / 80,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:20現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0864ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	WH14DDL2(2LYPK) ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>	・充電式インパクトドライバー (EA813DB-22B) ・6本組コーティングストレートドリル ・両頭ビット (+) #2・(-) 6.0mm ・ねじすべり止剤 ・マグネットキャッチ		

<充電式インパクトドライバー仕様>

- ・仕様: 樹脂ケースセット
- ・用途: 小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし
- ・バッテリー: 14.4V(リチウムイオン6.0Ah)
- ・充電時間: 約30分
- ・締付能力: 小ねじ: 4~8mm、
普通ボルト: M5~M16、
高力ボルト: M5~M14、
テクスねじ: φ 3.5~6mm
- ・最大トルク: 172N・m
- ・無負荷回転数:
ソフトモード: 0~900rpm
ノーマル・パワー・テクスモード: 0~2, 800rpm
- ・打撃数:
ソフトモード: 0~1, 800回/分
ノーマル・パワーモード: 0~3, 900回/分
テクスモード: 0~1, 900回/分
- ・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付

- ・防じん・耐水機能:IP56
- ・サイズ:127×29×237(H)mm
- ・重量:1.3Kg(バッテリー装着時)
- ・付属品:

急速充電器(冷却機能付)、No.2プラスビット、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー

<6本組コーティングストレートドリル仕様>

- ・サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm×各1本
- ・材質:HSS(ハイス)、チタンコーティング
- ・六角シャンク:6.35mm(1/4")

<両頭ビット仕様>

- ・サイズ:(+)#2×(-)6mm(5本)
- ・六角シャンク:1/4"
- ・全長:150mm
- ・マグネット付

<ねじすべり止剤仕様>

- ・内容量:10g
- ・重量:22g
- ・ねじ溝がこわれたビスや、角の傷んだボルト等にも使用できます。

<マグネットフック仕様>

- ・サイズ:12×15×12(H)mm
- ・材質:PC、ネオジム磁石
- ・対応サイズ:丸軸・六角シャンク:6.35mm
- ・手動にも電動にも使用できます

代替品



品番 EA813DB-225D
コメント 変更点:本体以外のセット品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.