

品番：EA813DB-41

品名：DC10.8V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	27,300円(税抜) / 30,030円(税込)		
カタログ価格	27,300円(税抜) / 30,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0864ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	WH12DA(2ES)
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	最大110N・m(1,120kgf・cm) M12高力ボルト(強度区分12.9)・ヘ グザゴンソケット使用
締付能力	小ねじ:4~8mm、普通ボルト: M5~M12、高力ボルト:M5~M10	バッテリー	10.8V(リチウムイオン1.5Ah)
充電時間	約22分	回転数	0~2,700rpm
打撃数	0~3,200回/分	サイズ	150×217(H)mm(バッテリー装着時)
重量	1.1kg(バッテリー装着時)	付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、 電池カバー
モーター	直流モーター	先端形状	六角軸二面幅6.35mm
使用可能蓄電池	スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ	一充電当たりの作業量	なげしビス締付け:約30本 条件:呼び径4.5×長さ90mm(ラワン 材・下穴なし)

ビット別売

LEDライト付・ブレーキ付・無段変速・正逆転可能

軽快な取り回し

充電時間が速い

代替品



品番 EA813DB-9B
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.