

品番：EA813DT-2A

品名：AC100V/320W(1/2"DR) 電動インパクトレンチ



販売価格	23,500円(税抜) / 25,850円(税込)		
カタログ価格	23,500円(税抜) / 25,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 16:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0872ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	IW-2000
電源	AC100V・320W	回転数	Highモード:0~3, 100rpm Lowモード:0~2, 600rpm
打撃数	Highモード:0~3, 200回/分 Lowモード:0~2, 500回/分	サイズ	72.5×233×205mm
重量	1.5kg	コード長	5m
付属品	ソケット:19mm、21mm×各1個 (L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース	替カーボンブラシ	EA813RA-6
締付能力	普通ボルト:M10~M16 高力ボルト:M10~M16	電流	3.5A
ソケット差込口	12.7mm(四角ドライブ)	振動3軸合成値	6.6m/s <sup>2</sup> (EN60745-2-2に基づき測定)
材質	PAその他金属	最大トルク	200N・m

ボルト・ナットの締付け、ゆるめに

薄口ロングタイプソケット付(19・21mm)

2段階トルク調節

暗所での作業をアシストするLEDライト付

LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.