

品番：EA813PA-18

品名：DC18.0V/5.0Ah インパクトドライバ-(黒/充電式)



販売価格	84,500円(税抜) / 92,950円(税込)		
カタログ価格	84,500円(税抜) / 92,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 20:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0884ページ		



既設の設備・配管などがある入り組んだ場所での作業や、間柱のあいだでのビス打ちなど、狭所作業のお悩みを98mmのヘッドサイズで解決

仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ1PD1J18D-B
仕様	プラスチックケースセット	最大トルク	強モード:155N・m 中モード:120N・m 弱モード:40N・m
バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両用	充電器	AC100V
充電時間	約40分	回転数	強:0~2,700 中:0~1,600 弱:0~1,000 テクス:0~2,700rpm
打撃数	強モード:0~4,100回/分 中モード:0~3,100回/分 弱モード:0~1,000回/分 テクス:0~2,100回/分	締付能力	普通ボルト:M6~M14 高力ボルト:M6~M10 木ねじ:3.5~9.5mm テクス:3.5~6mm
LEDライト	3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)	サイズ	98×59×243(H)mm
重量	1.5kg	カラー	黒
防じん・耐水機能	IP56	チャック	新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)

付属品	急速充電器、バッテリー×2、樹脂ケース	
ブラシレスモーター		
<p>業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比-20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。独自の機構でカムアウト低減。業界初!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格</p>		
<p>「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載:高性能マイコンと当社独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。</p>		
<p>別売のアタッチメントを付け替えることで、インパクトドライバーで様々な作業が可能に。</p>		
<p>アタッチメント(別売)が本体に固定されることで、ネジ立て時にネジを持つことが可能に。さらに、ネジと同じ方向に押し付け力が伝わるため、安定した作業を実現。</p>		
<p>アタッチメント(EA813PA-81・-82別売)接続時、作業環境に応じて8方向の角度に取付可能で、さまざまなアングルでの作業を快適にします。</p>		
<p>ビットを軽く押し込むだけで本体にも、アタッチメントにも、ワンタッチ装着。頻繁にビットの交換が必要となる作業を、よりスムーズで快適にします。</p>		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.