

品番：EA813PD-1B

品名：DC14.4V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)



販売価格	85,400円(税抜) / 93,940円(税込)		
カタログ価格	85,400円(税抜) / 93,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 20:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0885ページ		



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ75A3LJ2F-H
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	14.4V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	実用充電:約40分 フル充電:約60分
回転数	強モード:0~2,300rpm 中モード:0~1,400rpm 弱モード:0~1,000rpm	打撃数	強モード:0~3,500回/分、中モード: 0~2,800回/分、弱モード:0~2,000 回/分
最大トルク	200N・m	締付能力	普通ボルト:M6~M16、高力ボルト: M6~M12、テクス:3.5~6mm、木ね じ:3.5~9.5mm
防じん・耐水性能	IP56	チャック	□12.7(ピントタイプ)リテーナリング(Cパ ネ)付ピン方式
能力	【目安・フル充電の場合】 ボルト締め(適正トルクまで締め付けた ときの作業本数) ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普 通ボルト)約730本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高 力ボルト)約320本 【ネジ締め】 万能ビス・米松(φ4.2×75mm)約540	サイズ	155×61×233(H)mm

	本 木ネジ・米松(φ5.2×120mm)約120 本		
重量	1.55kg	付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.