

品番：EA813RF-11C

品名：DC10.8V ドライバードリル(充電式)



販売価格	13,900円(税抜) / 15,290円(税込)		
カタログ価格	13,900円(税抜) / 15,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 16:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0879ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	BD-1110L1
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	低速:24N・m 高速:15N・m
チャック能力	1.0~10mm	クラッチ数	17段
バッテリー	10.8V(リチウムイオン1.5Ah)	充電器	AC100V
充電時間	71分	回転数	低速:0~440rpm 高速:0~1,450rpm
穴あけ能力	鉄工:φ10mm 木工:φ20mm	ねじ締め能力	木ねじ:φ5.1×63mm 小ねじ:M6
サイズ	181(L)×65(D)×204(H)mm	重量	1.1kg
付属品	充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース		

木材・金属の穴あけから、ネジの締付けに

操作性の良い軽量1.1kg・細握り

穴あけ時に便利な2スピード無段変速スイッチ

ネジ締め時に最適トルクが選べる17段クラッチ

暗所でもネジを照らす高輝度LEDライト

収納・持ち運びに便利なキャリングケース付

無段変速、正逆転、ブレーキ、キーレスチャック付

ビット別売

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.