

品番：EA813RF-51

品名：DC18.0V ドライバードリル(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 58,700円(税抜) / 64,570円(税込) | | |
| カタログ価格 | 58,700円(税抜) / 64,570円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2024/10/07 00:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0879ページ | | |



高出力のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&スピーディー&高出力を実現

仕様

| | | | |
|--------|------------------------------------|-------|------------------------------|
| メーカー | 京セラ | 型番 | DD181L5 |
| 最大トルク | 高速:22N・m、低速:80N・m | 仕様 | 樹脂ケースセット |
| 充電時間 | 84分 | バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) |
| ねじ締め能力 | 木ねじ:10×90mm 小ねじ:M6 | 回転数 | 低速:0~600min 高速:0~2,200min |
| チャック能力 | 1.5~13mm | 穴あけ能力 | 鉄工:φ13mm 木工:φ38mm |
| サイズ | 171×260×79mm | 重量 | 1.9kg |
| 付属品 | 充電器、電池パック×2、キャリングケース、補助ハンドル、ベルトフック | 充電器 | AC100V |

把握力の強いロック付キーレスチャック採用

片手でビットの取付け・取り外しができるスピンドルロック機構

最適トルクが選べる21段クラッチ

高出力のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&スピーディー&高出力を実現

無段変速、正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト、キーレスチャック付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.