

品番：EA813RT-3CC

品名：[充電式] インパクトドライバーセット



販売価格	35,800円(税抜) / 39,380円(税込)		
カタログ価格	35,800円(税抜) / 39,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:30現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0879ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	DID1417L5 ※ESCOオリジナルセット品
セット内容	・EA813RT-3D: 充電式インパクトドライバー ・6本組コーティングストレートドリル ・両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm×5 ・ねじすべり止剤 ・マグネットキャッチ×2 ・樹脂ケース		

<インパクトドライバー>EA813RT-3D  
・バッテリー:14.4Vリチウムイオン電池 5,000mAh  
・充電時間:50分  
・最大トルク:140N・m  
・回転数:0~2,500rpm  
・打撃数:0~3,000rpm  
・締付能力:小ねじ:M4~M8、  
普通ボルト:M5~M14、  
高力ボルト:M5~M12  
・サイズ:168(W)×61(D)×241(H)mm  
・重量:1.6kg(バッテリー含む)  
・付属品:充電器(EA813R-7)、  
バッテリー(EA813RB-14E)×2、  
キャリングケース  
・正逆転、LEDライト付

<6本組コーティングストレートドリル>  
・サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm

(各1本入)

- ・材質:HSS(ハイス)、チタンコーティング
- ・六角シャンク:6.35mm
- ・一般鋼材、軽金属、ステンレス、樹脂、木工 用
- ・チタニウムをコーティングした長寿命ドリル
- ・ねじれ、空回り防止加工を施しています
- ・充電式インパクトドリル使用可能です。

<両頭ビット>

- ・サイズ:(+)#2・(-)6.0mm×5
- ・六角シャンク:1/4"
- ・全長:150mm
- ・マグネット付

<ねじすべり止め剤>

- ・重量:22g
- ・ねじ溝が壊れたビスや角の傷んだボルト等にも使用できます。

<マグネットキャッチ>

- ・サイズ:12×15×12(H)mm
- ・材質:PC、ネオジム磁石
- ・対応サイズ:丸軸・六角シャンク:6.35mm
- ・手動にも電動にも使用できます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.