


品番：EA814EC-38

品名：[充電式] 20W 作業灯/LED(マグ ネット付)



販売価格	58,300円(税抜) / 64,130円(税込)		
カタログ価格	58,300円(税抜) / 64,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 18:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2135ページ		



2,500
ルーメン

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	LWK-SSS-M
仕様	マグネット付アームタイプ	明るさ	2500lm
連続点灯	8時間	重量	3.4kg
電球	20W・LED球100個	電源	リチウムイオンバッテリーまたはAC100V
充電時間	約6時間	作業灯サイズ	245×180×300(H)mm
材質	樹脂、アルミダイカスト、LED基盤、マグネット	付属品	φ66マグネット×3個、ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース

防雨構造(IP65)

屋外用

マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。

雨中でも安心の屋外用防雨型です。

点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。

スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。

バッテリー残量を4段階表示します。

明るさ2段階切替え可能

雨や水の侵入を防ぐ防水キャップ付き

本体背面は丈夫なアルミダイカスト製

衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.