

品番 : EA814RE-230

品名 : AC100V/30W 作業灯/LED(スタンド`付)



販売価格	23,500円(税抜) / 25,850円(税込)		
カタログ価格	23,500円(税抜) / 25,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 18:15現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	2135ページ		



IP保護規格		防水性能	
項目	内容	項目	内容
1	本体	1	本体
2	電源ケーブル	2	電源ケーブル
3	作業灯	3	作業灯
4	作業灯スタンド	4	作業灯スタンド
5	付属品	5	付属品

仕様

<セット内容>	LED作業灯(1灯)、作業灯スタンド(1灯用)	<セット内容>	LED作業灯(1灯)、作業灯スタンド(1灯用)
●LED作業灯			
電源	AC100V(50/60Hz)	電球	LED球 30W
明るさ	3000ルーメン	電線仕様	VCTF0.75mm ² ×2心
サイズ	240×90×240(H)mm	重量	3.6kg
コード長	5m	防水性能	IP67(防雨型)
●作業灯スタンド			
サイズ	伸縮:1130~2100(H)mm 最低高:1118mm	重量	1600g
材質	アルミ	材質	アルミ
耐荷重	約30kg	耐荷重	約30kg
作業灯取付数	1灯	作業灯取付数	1灯
付属品	ノブスター:M10×80 ワッシャー・スプリングワッシャー各1個	付属品	ノブスター:M10×80 ワッシャー・スプリングワッシャー各1個

強力3000ルーメン!明るく照らすLED作業灯とスタンドのセット

ライトは角をゴムで保護している為、衝撃に強い構造になっています。

別売の2連用バー(EA814ZA-61)も合わせて使用すると作業灯を2つ取付け可能です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.