

品番：EA814RE-30

品名：AC100V/30W 作業灯/LED



販売価格	13,300円(税抜) / 14,630円(税込)		
カタログ価格	13,300円(税抜) / 14,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 142 (2024/10/06 16:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2135ページ		



強力3000ルーメン!明るく照らすLED作業灯

仕様

電源	AC100V(50/60Hz)	防水性能	IP67
明るさ	3000ルーメン	電球	LED球
電線仕様	VCTF0.75m㎡×2心	電球	30W
サイズ	240×90×240(H)mm	重量	2kg
コード長	5m		

強力3000ルーメン!明るく照らすLED作業灯

角度調整可能

角をゴムで保護している為、衝撃に強い構造になっています。

防雨型

別売のスタンド(EA814ZA-60)に取付け可能

さらに別売の2連用バー(EA814ZA-61)も合わせて使用すると作業灯を2つ取付け可能です

ライト+スタンドのセットもございます(1灯:EA814RE-230、2灯:EA814RE-330)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

