

品番：EA814ZA-13

品名：1.2 - 2.0m 作業灯スタンド



販売価格	13,500円(税抜) / 14,850円(税込)		
カタログ価格	13,500円(税抜) / 14,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 16:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2137ページ		



#### 仕様

メーカー	日動工業	型番	S-01
伸長時	1925mm	縮長時	1202mm
作業灯取付数	最大1個	重量(g)	6500
積載荷重	20kg	パイプ厚	1.2mm
材質	本体:スチール 脚ゴム:ゴム	付属品	T型金具
サイズ	912(W)×1202~1925(H)mm 折りたたみ時:140(W)×1330(H)mm	色	ブラック
仕様	落下防止ピン付/ショックアブソーバー		

積載荷重20kgまで、1202mm~1925mm、軽量6.5kg、折りたたんで収納もスッキリ!

別売のEA814ZA-18を併用することで2灯式スタンドとしてもご使用いただけます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.