


品番 : EA815LA-20A

品名 : AC100V/18W 作業灯/LED(連結型)



販売価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
カタログ価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2024/10/07 06:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2131ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	LSX-5N
明るさ(lm)	1800	消費電力	18W
サイズ(mm)	φ62×1508	コード長(m)	5
電源	AC100V(50/60Hz)	光源	昼白色LED
重量	1.8kg	照明装置	18W 直管形LEDランプ (LEDランプ交換可能(専用ランプ))
電線仕様	VCT0.75mm ² ×2心	定格周波数	50/60Hz兼用
屋外防雨型			
二重絶縁構造			
ポリカーボネート製(黒部分:樹脂)			
照明ON/OFFスイッチ付			
連結専用コンセント付			
15灯まで連結可能です。			
吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能			
用途	道路・屋外夜間工事、防災、仮設、地下道、仮設トンネル、通路灯など		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.