

品番 : EA815LA-31

品名 : AC100V/25W作業灯/LED(連結型/非常灯機能付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 33,500円(税抜) / 36,850円(税込) | | |
| カタログ価格 | 33,500円(税抜) / 36,850円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2024/10/07 06:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2131ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|------|-------------------------------|
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | LSX-5EB |
| 電源 | AC100V(50/60Hz)または非常用内蔵リチウムイオン電池(2,600mAh) | 明るさ | 電源接続時:1800ルーメン、非常点灯時:1200ルーメン |
| 定格 | 100V(50/60Hz) | 消費電力 | 25W |
| 充電時間 | 約7時間(非常用充電電池) | 光源 | 白昼色LED |
| 色温度 | 5000K(白昼色) | 材質 | ポリカーボネート |
| サイズ | φ62×1508mm | 重量 | 1.9kg |
| コード長 | 5m | 電線仕様 | VCT0.75mm ² ×2心 |
| 連続使用時間 | 非常点灯時:約90分間 | | |

二重絶縁構造

屋外用防雨型

電源接続時は常時バッテリーを充電、停電時に内蔵バッテリーにより約90分点灯

非常時・避難経路の明かりの確保に

バッテリー残量インジケータ付

連結用コンセント1個付

代替品



品番 EA815LA-21
コメント 仕様確認して下さい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.