

品番：EA818AB-7

品名：2000- 8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 51,000円(税抜) / 56,100円(税込) | | |
| カタログ価格 | 51,000円(税抜) / 56,100円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2024/10/06 22:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0858ページ | | |



強力760Wモーター

仕様

| | | | |
|------|----------------------------|----------|---------------------------|
| メーカー | HIKOKI | 型番 | GP5V |
| 電源 | AC100V | 電流 | 8.0A |
| 消費電力 | 760W | 回転数 | 2000~8300rpm |
| モーター | 単相直巻整流子モーター | コード | 2心キャブタイヤ |
| コード長 | 2.5m | サイズ | 全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm |
| 重量 | 1.9kg | 本体材質 | プラスチック |
| 用途 | 研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削 | 取付可能砥石 | 外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm |
| 付属品 | コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個 | 替カーボンブラシ | ストップカーボン:EA813HH-19 |

強力760Wモーター

低速形

材料に適した回転数に調整可能

入切しやすいスライドスイッチを採用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.