

品番 : EA818BD-2B

品名 : AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー



販売価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
カタログ価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/10/06 16:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0895ページ		



#### 仕様

電源	AC100V(50/60Hz)	電流	1.5A(無負荷時)
消費電力	130W	連続使用時間	20分
回転数	50Hz: 5000~10000rpm 60Hz: 3000~9500rpm	本体サイズ	210(W)×120(D)×155(H)mm
重量	2.9kg(コード含)	コード長	1.8m(コードクリップ付)
軸径	φ 10mm×P1.5	砥石サイズ	φ 75×20(厚さ)×10(穴径)mm
フレキシブルシャフト	サイズ: 1050(L)×φ 8.0mm グリップ部: φ 20mm コレクトチャック式(軸径 φ 2.35・3.0mm)	付属品	・軸付砥石 ・ダイヤモンドビット ・筒型ワイヤーブラシ ・粉塵防止カバー ・支持台 ・レンチ ・スパナ ・予備カーボンブラシ(1組)

小物部品など研削・研磨に

ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頼利、文字彫刻などに

作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き

フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.