

品番：EA818EA-1B

品名：AC100V /5000-32000rpm ハンド グラインダ -セット



販売価格	28,700円(税抜) / 31,570円(税込)		
カタログ価格	28,700円(税抜) / 31,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/10/06 16:23現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	4000-3/36JZ
電源	100V	消費電力	135W
コレットチャック	0.8mm、1.6mm、2.4mm、3.0mm、3.2mm (2.4mm・3.2mmは標準付属)	キーレスチャック	1/32~1/8インチ(0.8~3.2mm)
回転数	5000~32000rpm	全長	230mm
重量	533g	材質	ポリアミド樹脂
付属品	カッティングガイド、グラインダー用グリップ、フレキシブルシャフト、カッター砥石、軸付ブラシ、ドリルビットなど先端工具36個		

アクセサリ-21種36ピース、アタッチメント3種類が標準付属です。

5000回転から最大32000回転まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。

電子フィードバック回路によって負荷が加わっても回転数を維持、作業効率がアップします。

ユニバーサルモーター搭載しています。

ソフトラバーグリップは、切断や研削・研磨作業を行うときは、ペンのように持って使用すると、手にジャストフィットします。

カーボンブラシの交換がカンタンです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.