

品番 : EA818EE-60A

品名 : AC100V/10000-28000rpm/60Hz グラインダ -セット



販売価格	12,900円(税抜) / 14,190円(税込)		
カタログ価格	12,900円(税抜) / 14,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 20:20現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0898ページ		



仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	3000-N/10-60
電源	AC100V	周波数	60Hz
消費電力	100W	回転数	10000~28000rpm
標準使用コレット径	3.2mm	使用可能コレット径	0.8mm、1.6mm、2.4mm、3.2mm
サイズ	188×56×50mm	重量	455g
付属品	φ3.2mmコレット、レンチ、8種類10個の先端工具付		

10000回転/分から28000回転/分の回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。

ユニバーサルモーターを搭載しています。

本体のハウジングキャップがレンチに、はや変わりするので、工具なしでアクセサリーの交換ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.