

品番：EA824BZ-10

品名：10mm マルチドリル(六角軸/非金属用)



販売価格	1,760円(税抜) / 1,936円(税込)		
カタログ価格	1,760円(税抜) / 1,936円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 18:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1010ページ		



仕様

六角シャンク	1/4" (6.35mm)	用途	木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
適正回転数	3,000rpm以下		
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。			
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。			
刃先径	10mm	全長	80mm
有効長	40mm		
非金属用			
回転専用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.