

品番：EA824HT-31



品名：31.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)



販売価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
カタログ価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/10/06 18:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0996ページ		



品名	EA824HT-31	規格	31.0mm
材質	SKH55	表面処理	TiAlN
有効長	6mm	六角シャフト径	6.35mm



鋭い刃先でバリの少ない綺麗な穴あけが可能

仕様

用途	ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック	六角シャフト	6.35mm(1/4")
刃先径	31mm	有効長(適合板厚)	6mm
材質	本体:コバルトハイス(SKH55) 表面処理:TiAlNコーティング		
切粉はけが良く詰まりにくい切りくず排出ミゾ			
抜群の切れ味と優れた振れ精度でキレイな切削が可能			
耐久性・耐摩耗性が発揮されるTiAlNコーティング皮膜			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.