

品番：EA824WG-304

品名：4x130mm オーガービット(インパクト・ドリル兼用)



販売価格	1,870円(税抜) / 2,057円(税込)		
カタログ価格	1,870円(税抜) / 2,057円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2024/10/06 18:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1010ページ		



#### 仕様

六角シャンク	6.35mm(1/4")	サイズ(mm)	4(先端)
全長(mm)	190	有効長(mm)	130
重量(g)	19	材質	普通鋼
適正回転数	3,000rpm以下		

インパクトドライバでの深い貫通穴あけに

先ネジとケガキ刃を従来ドリルより小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えられバッテリー寿命が20%UPLします

ドリル先端が先ネジタイプです

先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.