


品番：EA825GT-1

品名：M4-M12 ステップドリル(1/4"六角軸.タップ°下穴用)



販売価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
カタログ価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 16:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0995ページ		



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	ESD-412T
穴あけサイズ	3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3・13.0mm (M12の下穴面取り用)	適応タップねじ径	M4・M5・M6・M8・M10・M12
段数	7	シャンク径	6.35mm(1/4")
径間ピッチ	5mm	全長	73.5mm
重量	25g	材質	コバルトハイス/チタンコーティング(表面処理)
適応被削材	・鉄板(3mm) ・ステンレス板(2mm) ・アルミ板 ・プラスチック、木材など		

タップ用の下穴あけに

正確な穴あけが可能なストレート刃

ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効なチタンコーティング品

切り屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。

抜け防止ストッパー付き

穴あけサイズが一目で分かるサイズ刻印入り

<注意>

- ・充電式ドリルドライバーの場合は12V以上をご使用ください。
 - ・ドリルは使用時に熱が発生しますので、素手で触るとヤケドの危険があります。
 - ・工具の使用目的意義には使用しないでください。
 - ・熱処理された金属板には使用しないで下さい。
- ※ステンレス板には必ず切削油をご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.