

品番：EA841XD-2

品名：DC36.0V ロータリーバンドソー(充電式)



販売価格	128,200円(税抜) / 141,020円(税込)		
カタログ価格	128,200円(税抜) / 141,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0860ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	CB3612DA(XP)
切断能力	丸パイプ: φ120mm 角パイプ: 127×120mm	電源	36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah) 両対応 工具本体により自動で切り替わります。
モーター	ブラシレスモーター	鋸刃周速	1.0~3.2m/s(60~195m/min)
鋸刃	12.5(W)×0.5(T)×1130(L)mm	サイズ	500(W)×139(D)×305(H)mm
重量	7.2kg(電池含む)	LEDライト	白色LED
充電時間	実用充電: 約19分 フル充電: 約25分	付属品	バッテリー、充電器(冷却機能付)、帯のこ(ハイス18山/インチ)、樹脂ケース、電池カバー

高出力&高効率のブラシレスモーターと3段ギヤ減速機構採用で圧倒的な作業効率向上を実現しました。

ダスタプレート: 内部への切粉侵入を低減します。

スタンド使用時専用スイッチ: 専用のスイッチでON/OFFが切替えられます。

無段変速: 切断材料に合わせた周速設定が可能で、帯のこ寿命を向上させます。ステンレス鋼管の切断にも対応しています。

フック: 作業の合間にかけることができ便利です。

LEDライト: 暗い場所でも切断部材や墨線が見やすいです。

2アクションスイッチ

ソフトスタート

過負荷保護機能

無段変速、LEDライト付

代替品



品番 EA841XD-2A

コメント 変更点:付属バッテリー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.