

品番：EA841XH-52

品名：733x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,700円(税抜) / 10,670円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,700円(税抜) / 10,670円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2024/10/07 00:20現在) | | |
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 1016ページ | | |



仕様

| | | | |
|----|----------------------------------|---------|----------------------------|
| 山数 | 14/18 | サイズ(mm) | 幅:12.7 厚さ:0.5 長さ:733 |
| 入数 | 3本 | 適合機種 | ボッシュ(GCB18V-LI) |
| 材質 | 刃先:コバルトハイス鋼 背部:特殊バネ構造のバイメタル構造 | | |

充電式ポータブルバンドソー用替刃

高速度鋼の刃部と柔軟な高性能鋼材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。

ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。

優れたコストパフォーマンス。

アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼に。

刃先がバリツース(インチごとに大小の刃がセット)なので長寿命

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.