

品番：EA843RN-12

品名：φ125x2.2mm ダイヤモンドカッター-(セグメント/X-LOCK用)



販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 22:28現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1028ページ		



### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	2608615161
外径(mm)	125	刃厚(mm)	2.2
穴径(mm)	22.23	最大回転数(rpm)	12,250
用途	コンクリート 鉄筋コンクリート 気泡コンクリート 石積み 屋根タイル		

X-LOCKダイヤモンドホイール

振動を抑える刃のデザイン

最高の切断スピードと耐久性を持つ、高さ12mmのセグメント刃

鉄筋コンクリート、ブロック、瓦、レンガの切断に

### 代替品

	<p>品番 EA843RN-12A</p> <p>コメント 変更点:パッケージ</p>
--	---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.