

品番 : EA843XC-355

品名 : 355x3.0mm レジノイド切断砥石(25枚)



販売価格	26,800円(税抜) / 29,480円(税込)		
カタログ価格	26,800円(税抜) / 29,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/07 02:20現在)		
商品入数	25	販売単位	箱
カタログページ	1030ページ		



仕様

メーカー	ニューレジストン(NRS)	型番	NRC3553A30P
メーカー商品名	ニューレジカット	用途	金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断に。
対応被削材	金属全般(一般鋼に優れる)	外径	355mm
厚み	3mm	穴径	25.4mm
砥粒	A/WA	粒度	30
硬度	P	最大回転数	3870rpm
最高使用周速度	72m/s	入数	25枚

シャープな切れ味と耐久性に富んだ切断砥石です。

ソリが極めて少なく優れた切断精度が得られます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.