

品番：EA851EX-11

品名：φ150mm/36V [充電式]チップソーカッター(スタンド付)



販売価格	90,600円(税抜) / 99,660円(税込)		
カタログ価格	90,600円(税抜) / 99,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0869ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	CD3605DFA(XP)
バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah) 36V(リチウムイオン2.5Ah)	電圧	36V
刃径	150mm	穴径	20mm
重量	6.6kg	サイズ	394×348×205mm
付属品	バッテリー×1個、急速充電器(冷却機能付)・φ150mmチップソー(鉄工用)×1・六角棒スパナ(5mm)・電池カバー・バイススタンド・樹脂ケース	回転数	4,200rpm(パワーモード) 2,600rpm(サイレントモード)
充電器	AC100V	充電時間	約19分(実用充電) 約25分(満充電)
切込深さ	57.5mm	切断能力	【切断角度0°】 丸パイプ: φ56mm、角パイプ: 50×50(H)mm、アングル鋼: 50×50(H)mm 【切断角度左傾斜45°】 丸パイプ: φ40mm、角パイプ: 40×50(H)mm、アングル鋼: 40×40(H)mm

スタンド付きで材料をキレイに切断。

スタンドから取り外してハンディータイプとして使用できる一台二役。

厚さ12mmの厚物鉄板も切断可能。

最大切込み深さ57.5mm
ソフトスタート機能
キックバック軽減システム
LEDライト付
サイレントモード搭載で騒音を抑えたい作業にも。
高効率集じんを可能にするダストボックス装備

代替品

	<p>品番 EA851EX-11A</p> <p>コメント バッテリーデザイン変更</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.