

品番：EA851EX-7

品名：φ185mm/36V [充電式]チップソーカッター



販売価格	103,100円(税抜) / 113,410円(税込)		
カタログ価格	103,100円(税抜) / 113,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0869ページ		



#### 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	CD3607DA(WP)
刃径	180~185mm	穴径	20mm(または19mm)
重量	4.5kg	切込深さ	60.5mm (外径185mmのチップソー使用時は63mm)
回転数	3,700rpm(パワーモード時) 2,000rpm(サイレントモード時)	バッテリー	18V(リチウムイオン8.0Ah) 36V(リチウムイオン4.0Ah) 工具本体により自動で切り換わります。
充電器	AC100V	充電時間	約40分
サイズ	257×337×277(H)mm	付属品	バッテリー×1個 φ180mmチップソー(軟鋼材用) ボックススパナ ガイド 保護メガネ 急速充電器(冷却機能付) ケース 電池カバー
切断能力	アングル:60×60mm Cチャン:60mm(高さ) 丸パイプ:φ60.5mm(50A) 角パイプ:60×60mm	切断板厚	軟鋼材:12mm

モーター	直流ブラシレスモーター	1充電当たりの切断量	アングル切断:約80カット(切断寸法: 50×50mm、厚さ:6mm) 鋼板切断(幅:300m):約23カット(厚 さ:6mm)、約11カット(厚さ:12mm)
------	-------------	------------	---

#### AC機以上のハイパワーとコードレスの機動性

高効率なブラシレスモーターと36Vマルチボルト蓄電池により、重負荷作業に強い業界初180mmクラスコードレスチップソーカッタを実現しました。

#### コードレスで最大の切込み深さ 鉄管50A(60.5mm)を一発切断

従来のコードレス製品では切断できなかった鉄管50A(60.5mm)を一発切断でき、効率の良い作業を実現します。  
(鉄管50A(60.5mm)は、新品のチップソーで切断できる最大サイズです)

#### 各種加工・解体に最適

#### 防じん用メッシュフィルタ採用

風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減する防じん用メッシュフィルタを採用しました。

#### 軽量マグネシウム製集じんボックス採用

堅牢、高耐久かつ軽量、金属製のため連続作業に強い  
ワンタッチ着脱ダストカバー  
脱着レバーを押して外すだけで切屑の排出が可能です。

#### 騒音を抑えたい作業におすすめ(サイレントモード(特許))

低騒音化とモーター効率アップを両立。  
さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。  
切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。

#### キックバックを軽減し、安全性向上

キックバック軽減システム

#### 高輝度LEDライト付

#### スピンドルロック付


#### ソフトスタート機能

#### ステンレスベース採用

#### ブレーキ付

#### 集じんタイプ

### 代替品

	<p><b>品番</b> EA851EX-7A</p> <p><b>コメント</b> 変更点:付属電池</p>
---	---

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.