

品番：EA851EY-12C

品名：165mm [充電式]丸鋸



販売価格	95,000円(税抜) / 104,500円(税込)		
カタログ価格	95,000円(税抜) / 104,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 20:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0869ページ		



【ダイヤノスト型ベアリング機構】



【ベース傾斜機能】



【サブローター機構】



【スピンドルロック機能】



【集じんアダプタ取付（標準付）】



【無線LAN機能で位置情報（Bluetooth®）】



【スマホでカスタマイズ】



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	C3606DB(2XPSZ)
刃径	165mm	穴径	20mm
重量	3.3kg	切込深さ	90°:66mm 45°:46mm 逆5°:57mm
バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah)	充電器	AC100V
充電時間	19分(実用充電)、25分(満充電)	無負荷回転数	高回転モード:5,600rpm 仕上げモード:4,300rpm サイレントモード:2,000rpm
サイズ	285×188×263(H)mm(電池含む)	付属品	バッテリー×2個、急速充電器(冷却機能付)、六角棒スパナ(5mm)、チップソー、樹脂ケース、ダストアダプタ、電池カバー
一充電当たりの作業量	SPF(2×10)厚さ38mm×幅235mm、高回転モード、2.5Ah(マルチボルト):約210本(チップソー黒鯨)	使用可能蓄電池	マルチボルト蓄電池(残量表示付)
機能	ブレーキ付、ブロワ機構付、ベース傾斜、スピンドルロック付、集じん機取付可、ライト付		

高回転モードでスピードも粘りもアップ

ダイカスト製ベベルピース採用

造作丸のご同様の高剛性ダイカスト製ベベルピースを採用することで、高精度な切断を実現しました。

ベース耐久性向上

リブ形状の見直しにより、ベースの剛性UPを実現しました。また、ニッケルメッキの厚みを増すことで摩耗寿命を向上させました。

新平行度微調整構造

新機構採用により、平行度微調整時に発生していた部品への応力が低減し、当社従来製品※に比べ、よりスムーズな切込み深さ調整ができます。また、切込み深さを変えた時の平行度が狂いにくくなりました。

サブレバー採用

リンクを仮固定できるサブレバー採用により、切込み深さ調整の作業性が向上しました。

スイッチロック操作性向上

テーパ形状を追加したことで、より押しやすくなりました。

LED先つけ機能

スイッチロック操作で、刃物回転前に刃先を照らすLEDライトを点灯することができます(スイッチ連動モード時)。また、スイッチロックを離しても60秒間残照します。

新構造ダストアダプタ採用

ネジ固定からツールレスのワンタッチ着脱に変更になり、気軽に取り付け・取り外しが出来る様になりました。また、ノズルは回転式のためホースの取り回しがしやすく、排出方向の変更も行えるため作業性がアップしました。

集じん性能向上

切粉排出経路の見直しとダストアダプタ取付部の構造変更により集じん性能が大幅にアップしました。これによりダストバッグでも高効率な自己集じんが可能になりました。

切込深さ調整機構、逆5°傾斜機能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.