

品番：EA851EY-14A

品名：147mm/36.0V [充電式]電動丸鋸



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 89,600円(税抜) / 98,560円(税込) | | |
| カタログ価格 | 89,600円(税抜) / 98,560円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2024/10/06 20:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0869ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|---|-------|---|
| メーカー | HIKOKI | 型番 | C3605DC(SK)(2XP) |
| 刃径 | 147mm | 穴径 | 20mm |
| 切込深さ | 90°:57mm 45°:38mm 逆5°:54mm | バッテリー | 36V(リチウムイオン5.0Ah) |
| 充電時間 | 25分 | 回転数 | パワーモード:4, 500rpm サイレントモード:2, 500rpm |
| 一充電当たりの作業量 | SPF(2×10)厚さ38×幅235mm:約240本 垂木(杉)角材45mm:約700本 | サイズ | 294×174×245(H)mm |
| 重量 | 3.0kg(蓄電池含む) | 付属品 | 147mmスーパーチップソー(黒鯨)、マルチボルト蓄電池×2、急速充電器(冷却機能付)、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、システムケース4、電池カバー |

ブロウ機能

ソフトスタート機能

平行度微調整機構

LEDライト点灯方式の切替機能

【サイレントモード】低騒音化とモーター効率アップを両立。さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。切断状況に

応じてスムーズな切断が可能です。リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめです。


【キックバック軽減システム】モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させます。

【のこ刃交換もラクラク】モーター部と電池取付け部がフラットで、のこ刃交換時に本体を横置きしても安定した作業が行えます。さらに接地面にソフト材を設けることで、相手材への傷つけ防止にも効果的です。

逆5°傾斜機構付

ブラシレスモーター搭載

代替品

| | |
|---|---|
|  | <p>品番 EA851EY-14B</p> <p>コメント 変更点: 付属電池</p> |
|---|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.