

品番：EA851K-16

品名：φ147mm/AC100V 防じんスチールカッター



販売価格	46,600円(税抜) / 51,260円(税込)		
カタログ価格	46,600円(税抜) / 51,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 22:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0877ページ		



一般軟鋼材、ステンレス、非鉄金属、金属系建材などの切断に

仕様

メーカー	京セラ	型番	ASC520
刃径	147mm	穴径	20mm
重量	3.8kg	切込深さ	52mm
回転数	3,300rpm	電源	AC100V・1,150W
サイズ	270×321×231(H)mm	コード長	5m
付属品	147mmレーザースリットチップソー(鉄工・ステンレス用)、ボックススパナ(10mm)、ソーガイドフェンス、保護めがね	替カーボンブラシ	EA813RA-15

電子制御と小径刃物で別次元の切れ味を可能に

一般軟鋼材、ステンレス、非鉄金属、金属系建材などの切断に

全長はクラス最短のコンパクトボディ

LEDライト付

100V電源クラスで最も軽い質量3.8kg

二重絶縁構造

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.