

品番：EA851K-6

品名：φ165mm/AC100V 電子丸鋸(深切型)



販売価格	36,100円(税抜) / 39,710円(税込)		
カタログ価格	36,100円(税抜) / 39,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/07 00:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0876ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AW663ED
刃径	165mm	穴径	20mm
重量	2.6kg	電源	AC100V
サイズ	218×276×243(169)(H)mm	定格電流	12A
消費電力	1150W	回転数	4,000rpm
最大切込深さ	(90°) 66mm (45°) 44mm (5° 左傾斜) 52mm	コード長	5m
付属品	・165mmレーザースリットチップソー (52P) ・ボックススパナ		

左傾斜5°可能

二重絶縁

LEDライト付

墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.