

品番：EA851Z-10A

品名：82mm 電気かんな



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,600円(税抜) / 14,960円(税込) | | |
| カタログ価格 | 13,600円(税抜) / 14,960円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2024/10/06 16:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0877ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|---------------|--------|---|
| メーカー | 京セラ | 型番 | ML-83S |
| 電源 | AC100V・450W | 最大切削幅 | 82mm |
| 回転数 | 16,000rpm | 最大切込深さ | 0~1mm |
| 替カーボンブラシ | EA813RA-13 | 定格電流 | 4.7A |
| サイズ | 309×164×164mm | コード長 | 2m |
| 重量 | 2.3kg | 付属品 | 82mm替刃式かんな刃(両面使用可)、刃先調節ゲージ、プラスドライバー、ボックススパナ |

二重絶縁、ブレーキ付

刃を守る定盤リスト機構

0.1mm刻みでの切削深さ調整

両面使用ができる替刃式

木材の平削り、面取り、相ジャクリに

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

