

品番：EA854BM-2

品名：DC36.0V 無段変速ジグソー(充電式)



販売価格	84,500円(税抜) / 92,950円(税込)		
カタログ価格	84,500円(税抜) / 92,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0868ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	CJ36DA(XP)
切断能力	木材:135mm 軟鋼:10mm ステンレス:3.2mm	電源	36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応 工具本体により自動で切り替わります。
モーター	直流ブラシレスモーター	ストローク数	通常モード:800~3,500spm オートモード:1,400spm
ストローク長	26mm	最小切断半径	25mm
充電時間	約25分	サイズ	81(W)×277(D)×206(H)mm
重量	2.7kg(電池含む)	LEDライト	白色LED
傾斜切断角度	左右 0~45°	付属品	バッテリー、急速充電器(冷却機能付)、木工用ブレード、六角棒スパナ(4mm)、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー

Tシャンク


低速スタートで切断始めの墨線が合わせやすいオートモード機能

用途に応じて2つのモード(通常・オート)を選択可能

ストローク数を一定に保つ定速度制御

工具を使わずにブレードの着脱ができます。
オンロックスイッチ搭載
4段切替オービタル機構
無段変速機能
ブロワ機構
LEDライト
集じん機接続可能(ダストコレクタ・アダプタ別売)

代替品

	<p>品番 EA854BM-6A</p> <p>コメント DC18V仕様、バッテリーは共通です</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.