

品番：EA854BS-14

品名：DC10.8V ジグソー(充電式)



販売価格	19,700円(税抜) / 21,670円(税込)		
カタログ価格	19,700円(税抜) / 21,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 20:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0854ページ		



ブレードの交換に工具不要

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GST10.8V-LIH
本体のみ(バッテリー・充電器別売)			
Tシャンク			
バッテリー	10.8V(リチウムイオン2.0Ah)	充電時間	約15分(空→75%ターボ充電) 約30分(空→フル充電)
ストローク数	1500~2800spm	ストローク長	18mm
傾斜切断角度	左右0~45°		
LEDライト、ブレーキ付電子無段変速、オービタル機構付			
バッテリーを守るECP機能搭載			
サイズ	239×171(H)mm	重量	1.5kg
能力	木材:70mm アルミニウム:3mm 軟鋼板:3mm		
バレルグリップと軽量・コンパクトなデザインにより、材料下面からの切断時にも抜群の操作性を実現			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.