

品番：EA857DE-1B

品名：AC100V/1150W パイプソー



販売価格	97,200円(税抜) / 106,920円(税込)		
カタログ価格	97,200円(税抜) / 106,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0859ページ		



#### 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	CR22Y
仕様	樹脂ケースセット	電源	AC100V・1, 150W
ストローク数	800~2,000spm	ストローク長	26mm
サイズ(W×D×H)mm	491×101×106mm	重量	4.1kg(コード、チェーンバース除く)
コード長	2心・2.5m	替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-7 ストップカーボン:EA813HH-17
電流	12A	モーター	単相直巻整流子モーター
切断能力	鋼管: φ216mm ステンレスパイプ: φ216mm 鋳鉄管: φ165mm(モルタルライニング有)、φ216mm(モルタルライニング無)	用途	各種鋼管、ステンレス鋼管、ダクタイル鋳鉄管、アングル材の切断 各種合成樹脂管の切断 軟鋼板、アルミ板などの切断 木材等の切断
付属品	湾曲ブレード(NO.163/300mm)、六角棒スパナ、チェーンバース、ケース		

無段変速、二重絶縁、電子制御

ハイパワーモーターで速い切断。

高出力モーターでステンレスφ216mmの切断が可能

ダイヤモンド湾曲セーバーソーブレード対応

標準付属チェーンで200Aをクランプ可能!

モルタルライニング鑄鉄管が切断可能!

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.