


品番：EA857DH-12

品名：DC36.0V セーバーソー(充電式)



販売価格	91,600円(税抜) / 100,760円(税込)		
カタログ価格	91,600円(税抜) / 100,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 20:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0868ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	CR36DMA(2XPZ)
仕様	樹脂ケースセット	電源	36V-2.5Ah/18V-5.0Ah
充電時間	約19分(実用充電) 約25分(満充電)	ストローク数	低速:0~1,500spm 中速:0~2,000spm 高速:0~2,500spm 最高速:0~3,000spm
ストローク長	29mm	本体サイズ	361×87×219(H)mm
重量	2.9kg	能力	木材:255mm、パイプ:130mm、軟鋼板:19mm
付属品	ブレード・六角棒レンチ・マルチボルト 蓄電池×2・急速充電器・樹脂ケース・ 電池カバー		

ハイパワーで粘り強く止まりにくい

低振動でバタつきが少ない

取り回し抜群の軽量・コンパクトサイズ

狭所や高所でも取り回し抜群な軽量・コンパクトサイズを実現しました。作業の幅と効率が格段にアップします。

少ない質量で最大限の低振動効果を生み出せる当社独自技術「リニアガイド式カウンタウエイト」。この技術により小形・軽量化が実現し、さらには切断時のバタつきを抑え、疲労を低減します。

ローラーサポート構造

先端軸受け部をローラーにすることにより摩擦による摩耗・発熱が従来製品より軽減され、軸受け部分の耐久性が向上しました。

全ての駆動部品を保持する本体内部のアルミハウジング構造により不意な落下による衝撃等に対して部品の精度を保持します。

高照度LEDライト付

4つの速度モード: 作業内容により最大ストローク数を、手元の速度スイッチで簡単に選択できます。

狭所・高所作業での逆さ切りでも通常の切断時と変わらないパワーや速度が保たれるので、作業効率アップに役立ちます。

ブレードホルダのレバー操作で、煩わしかったブレードの脱着が手元で簡単に行えます。

付属の六角棒レンチでベース位置の調整が可能です。作業内容によって調整することによりブレードの長期使用に貢献します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.