

品番：EA857DH-7

品名：DC18.0V セーバーソー(充電式)



販売価格	60,900円(税抜) / 66,990円(税込)		
カタログ価格	60,900円(税抜) / 66,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 20:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0868ページ		



#### 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	CR18DA(XP)
仕様	樹脂ケースセット	能力	軟鋼パイプ:50mm 木材:50mm 軟鋼板:12mm
バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応 工具本体により自動で切り替わります。	充電器	AC100V
充電時間	実用充電:約19分 フル充電:約25分	ストローク数	0~3, 200spm
ストローク長	13mm	サイズ	350(W)×172(H)mm
重量	1.9kg(電池含)	モーター	直流モーター
付属品	バッテリー、充電器、ブレード(薄物切断用)、ブレード(木工用)、収納ケース、電池カバー		

手のご感覚で、ささっと使える。

全長が短く重心が手元にあるため、バランスがよく、取り回しやすい。


スパナやドライバー不要、回して差すだけの簡単交換。  
さらに、アタッチメントなしでジグソーブレードの取付も可能です。

ベースロックボタンを押すとベースを前後に調整可能。  
ブレード有効長をツールレスで調整できます。

無段変速、LEDライト付

ブレード着脱(上下逆方向取付可)、ベース調整ツールレス

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA857DH-7A</p> <p><b>コメント</b> 変更点:付属電池</p>
---	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.