

品番：EA857K-2

品名：DC18.0V セーバーソー(充電式/本体のみ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 45,100円(税抜) / 49,610円(税込) | | |
| カタログ価格 | 45,100円(税抜) / 49,610円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2024/10/06 22:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0881ページ | | |



フィードバック制御機能でスムーズな切断を実現

仕様

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| メーカー | 京セラ | 型番 | DRJ11XR |
| 仕様 | 本体のみ | 能力 | 塩ビパイプ:120mm、木材:55mm、軟鋼材:3.5mm |
| バッテリー | 18V(リチウムイオン6.0Ah) | 充電時間 | 47分 |
| ストローク数 | 高速:0~3,900spm 中速:0~3,600spm 低速:0~3,300spm | ストローク長 | 10mm |
| サイズ | 349×79×123(H)mm | 重量 | 1.8kg |
| 防じん・耐水機能 | IP56 | 付属品 | レシプロソーブレード、ブレードホルダ3種類、集じんアダプタキット、六角棒レンチ |
| ※注意※ | バッテリー・充電器は別売です。 | | |

バランス性と操作性に優れたボディ

作業に合わせて、刃の速度を3段階に切り換えフィードバック制御機能で、スムーズな切断を実現

3種類のブレードホルダー(ツールレス・レシプロソー刃用・ジグソー刃用)により、幅広い切断用途に対応

上向き作業に便利な集じんアダプタ付き

無段変速機構

LEDライト付

集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。

フィードバック制御機能でスムーズな切断を実現

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.