

品番：EA858A-1C

品名：DC14.4V 全ねじカッター(充電式)



販売価格	92,000円(税抜) / 101,200円(税込)		
カタログ価格	92,000円(税抜) / 101,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0868ページ		

#### 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	CL14DSL(LYPK)
電源	DC14.4V リチウムイオン6.0Ah	切断能力	軟鋼:W3/8、W5/16、M6、M8、M10 ステンレス:W3/8
切断時間	2.3秒	ストローク数	30spm
充電時間	約30分	カッター刃数	4個
カッター寿命(W/8軟鋼)	約10000回 (カッタ端面の変形、折損部の出張りを丸ヤスリ等で除去し、ブラケット面に平行に取り付けて使用した場合は約20,000回になります)	サイズ	277(L)×104(D)×185(H)mm
重量	2.9kg(バッテリー装着時)	付属品	急速充電器(冷却機能付) W3/8カッタ 六角棒スパナ 樹脂ケース 電池カバー
替バッテリー	EA813HE-16		

定置での連続切断に定評

取り回しがしやすいコードレスタイプ

電池残量表示付

ブレーキ付

代替品



**品番** EA858A-1E  
**コメント** DC18V仕様になります。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.