

品番：EA860H-2

品名：AC100V/1.0kw(DC12V/4A) 発電機(インバーター式)



販売価格	91,900円(税抜) / 101,090円(税込)		
カタログ価格	91,900円(税抜) / 101,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/10/06 16:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0907ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	EG1100
出力	AC:1kVA(100V・10A) DC:12V・4.0A	使用時間	6.9(1/4負荷)~3.5(定格)時間
燃料	無鉛ガソリン(タンク容量2.5L)	騒音レベル	58~68.4dB
サイズ	438(W)×235(D)×394(H)mm	重量	12.2kg
周波数	50Hz/60Hz	付属品	プラグレンチ、プラスドライバー、オイルジョッキ、充電ケーブル

電源のない場所での電気機器の使用に。

家庭用機器にも使えるインバーター制御

小型・軽量・超静音設計

負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード

高品質な電気を安定供給する正弦波インバーター搭載

交直両用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

